

Garant GRIDLINE

Armoire à outils complète avec tiroirs 75 kg, 20×20G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 900/7**Données de commande**

N° commande	930505 900/7
GTIN	4067263100621
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Armoire à outils entièrement équipée en 24×24G, avec tiroirs 20×20G. Verrouillage central par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois de séparation à fentes au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.

Description technique

Surface utile de tiroir en G	20×20
Hauteur utile pour tiroirs	800 mm

Profondeur	600 mm
Nombre de portes	0
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Bâti sous un poste de travail réglable en hauteur	non
Poids	105 kg
Largeur	600 mm
Hauteur	900 mm
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Hauteur utile	800 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Nombre de tiroirs	7
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Nombre de plateaux coulissants	0
Largeur utile des tiroirs en G	20
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20x20G
Type de produit	Armoire à outils