

Garant GRIDLINE

Armoire à outils complète avec tiroirs 200 kg, 36×20G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 1500/10A**Données de commande**

| | |
|------------------|-----------------|
| N° commande | 930715 1500/10A |
| GTIN | 4067263100775 |
| Classe d'article | 9GK |

Description**Exécution:**

Armoire à outils entièrement équipée en 40×24G, avec tiroirs 36×20G. Verrouillage central par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec découpes pour accueillir des parois de séparation à fentes au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

Tiroir **50 mm avec charge admissible de 75 kg**. Tiroir à **partir de 75 mm avec charge admissible de 200 kg**.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.

Description technique

| | |
|------------------------------|-------|
| Surface utile de tiroir en G | 36×20 |
|------------------------------|-------|

| | |
|--|---|
| Epaisseur du matériau | 1,2 mm |
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 200 kg |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % |
| Extraction tiroir | Sécurité antibasculement |
| Réglage en hauteur au pas | 25 mm |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Attribut des noms de produit | 36x20G |
| Type de produit | Armoire à outils |