

Garant GRIDLINE

Armoire à outils complète avec tiroirs 75 kg, 36×20G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 1500/12**Données de commande**

N° commande	930705 1500/12
GTIN	4067263100720
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Armoire à outils entièrement équipée en 40×24G, avec tiroirs 36×20G. Verrouillage central par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois de séparation à fentes au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.

Description technique

Hauteur	1500 mm
Profondeur utile des tiroirs	500 mm

Nombre de plateaux coulissants	0
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Hauteur utile pour tiroirs	1400 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Surface utile de tiroir en G	36×20
Profondeur	600 mm
Largeur utile des tiroirs en G	36
Poids	246 kg
Nombre de tiroirs	12
Bâti sous un poste de travail réglable en hauteur	non
Nombre de portes	0
Hauteur utile	1400 mm
Largeur utile des tiroirs	900 mm
Largeur	1000 mm
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	36×20G
Type de produit	Armoire à outils