

Garant GRIDLINE

Armoire à outils complète avec tiroirs 75 kg, 20×24G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 800/7A**Données de commande**

N° commande	931005 800/7A
GTIN	4067263100799
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Armoire à outils entièrement équipée en 24×28G, avec tiroirs 20×24G. Verrouillage central par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec perforations au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.

Description technique

Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Largeur	600 mm

Profondeur utile des tiroirs en G	24
Profondeur	700 mm
Profondeur utile des tiroirs	600 mm
Poids	113 kg
Hauteur	800 mm
Nombre de portes	0
Hauteur utile pour tiroirs	700 mm
Hauteur utile	700 mm
Surface utile de tiroir en G	20×24
Bâti sous un poste de travail réglable en hauteur	non
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Largeur utile des tiroirs en G	20
Nombre de plateaux coulissants	0
Nombre de tiroirs	7
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20×24G
Type de produit	Armoire à outils