

Garant GRIDLINE

Armoire à outils complète avec tiroirs 75 kg, 26×24G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 800/7A**Données de commande**

N° commande	931105 800/7A
GTIN	4067263091653
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Armoire à outils entièrement équipée en 30×28G, avec tiroirs 26×24G. Verrouillage central par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec découpes au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.

Description technique

Profondeur utile des tiroirs en G	24
Nombre de portes	0
Profondeur	700 mm

Hauteur	800 mm
Surface utile de tiroir en G	26×24
Profondeur utile des tiroirs	600 mm
Largeur utile des tiroirs	650 mm
Nombre de tiroirs	7
Bâti sous un poste de travail réglable en hauteur	non
Largeur	750 mm
ComfortClose	non
Tapis en caoutchouc strié avec rebord sur 3 côtés	non
Poids	136 kg
Hauteur utile	700 mm
Nombre de plateaux coulissants	0
Hauteur utile pour tiroirs	700 mm
Largeur utile des tiroirs en G	26
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	26×24G
Type de produit	Armoire à outils