

Garant GRIDLINE

**Armoire à outils complète avec tiroirs 75 kg, 26×24G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 1500/17****Données de commande**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| N° commande      | 931105 1500/17 |
| GTIN             | 4067263100928  |
| Classe d'article | 9GK            |

**Description****Exécution:**

Armoire à outils entièrement équipée en 30×28G, avec tiroirs 26×24G. Verrouillage central par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec découpes au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

**Coloris:**

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

**Remarque(s):**

Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.

**Description technique**

|   |       |
|---|-------|
| Surface utile de tiroir en G                                  | 26×24 |
| Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment | oui   |

|  |  |
|--|--|
| Profondeur   | 700 mm   |
| Nombre de tiroirs                                  | 17   |
| Tapis en caoutchouc strié avec rebord sur 3 côtés  | non  |
| Nombre de portes                                   | 0  |
| Largeur utile des tiroirs en G                     | 26   |
| Poids  | 269 kg   |
| ComfortClose                                       | non  |
| Profondeur utile des tiroirs en G                  | 24   |
| Bâti sous un poste de travail réglable en hauteur  | non  |
| Hauteur utile pour tiroirs                         | 1400 mm  |
| Largeur  | 750 mm   |
| Nombre de plateaux coulissants                     | 0  |
| Hauteur  | 1500 mm  |
| Largeur utile des tiroirs                          | 650 mm   |
| Profondeur utile des tiroirs                       | 600 mm   |
| Hauteur utile                                      | 1400 mm  |
| Epaisseur du matériau                              | 1,2 mm   |
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 75 kg  |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale)          | 100 %  |
| Extraction tiroir                                  | Sécurité antibasculement                                       |
| Réglage en hauteur au pas                          | 25 mm  |
| Serrure à cylindre                                 | Cylindre modulaire   |
| Couleurs disponibles                               | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Attribut des noms de produit                       | 26x24G   |
| Type de produit                                    | Armoire à outils   |