

Garant GRIDLINE

Armoire à outils complète avec tiroirs 200 kg, 26×24G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 1250/10A**Données de commande**

N° commande	931115 1250/10A
GTIN	4067263100980
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Armoire à outils entièrement équipée en 30×28G, avec tiroirs 26×24G. Verrouillage central par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec découpes au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

Tiroir **50 mm avec charge admissible de 75 kg**. Tiroir **à partir de 75 mm avec charge admissible de 200 kg**.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre**. **Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035**.

Remarque(s):

Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.

Description technique

Hauteur utile pour tiroirs	1150 mm
Nombre de portes	0

Profondeur	700 mm
Poids	197 kg
Bâti sous un poste de travail réglable en hauteur	non
Profondeur utile des tiroirs en G	24
Largeur utile des tiroirs en G	26
Hauteur utile	1150 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Largeur utile des tiroirs	650 mm
Profondeur utile des tiroirs	600 mm
Largeur	750 mm
Nombre de tiroirs	10
Nombre de plateaux coulissants	0
ComfortClose	non
Tapis en caoutchouc strié avec rebord sur 3 côtés	non
Hauteur	1250 mm
Surface utile de tiroir en G	26x24
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	200 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	26x24G
Type de produit	Armoire à outils