

Garant GRIDLINE

**Armoire à outils complète avec tiroirs 200 kg, 26×24G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 800/7A****Données de commande**

N° commande	931115 800/7A
GTIN	4067263100935
Classe d'article	9GK

**Description****Exécution:**

Armoire à outils entièrement équipée en 30×28G, avec tiroirs 26×24G. Verrouillage central par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec découpes au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

Tiroir **50 mm avec charge admissible de 75 kg**. Tiroir **à partir de 75 mm avec charge admissible de 200 kg**.

**Coloris:**

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

**Remarque(s):**

Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.

**Description technique**

Poids	136 kg
Profondeur utile des tiroirs en G	24

Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Tapis en caoutchouc strié avec rebord sur 3 côtés	non
Bâti sous un poste de travail réglable en hauteur	non
Profondeur utile des tiroirs	600 mm
Hauteur	800 mm
Largeur utile des tiroirs en G	26
Nombre de plateaux coulissants	0
ComfortClose	non
Nombre de portes	0
Largeur	750 mm
Hauteur utile pour tiroirs	700 mm
Surface utile de tiroir en G	26×24
Nombre de tiroirs	7
Profondeur	700 mm
Largeur utile des tiroirs	650 mm
Hauteur utile	700 mm
Épaisseur du matériau	1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	200 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	26×24G
Type de produit	Armoire à outils