

Garant GRIDLINE

Armoire à outils complète avec tiroirs 200 kg, 36×24G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 900/7A**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 931315 900/7A |
| GTIN | 4067263101055 |
| Classe d'article | 9GK |

Description**Exécution:**

Armoire à outils entièrement équipée en 40×28G, avec tiroirs 36×24G. Verrouillage central par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

Tiroir **50 mm avec charge admissible de 75 kg**. Tiroir à **partir de 75 mm avec charge admissible de 200 kg**.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre**. **Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035**.

Remarque(s):

Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.

Description technique

| | |
|------------------|---|
| Nombre de portes | 0 |
|------------------|---|

| | |
|---|--|
| Profondeur utile des tiroirs | 600 mm |
| Hauteur | 900 mm |
| Hauteur utile | 800 mm |
| Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment | oui |
| Poids | 169 kg |
| Profondeur utile des tiroirs en G | 24 |
| Largeur | 1000 mm |
| Nombre de plateaux coulissants | 0 |
| Largeur utile des tiroirs | 900 mm |
| Bâti sous un poste de travail réglable en hauteur | non |
| Surface utile de tiroir en G | 36×24 |
| Profondeur | 700 mm |
| Nombre de tiroirs | 7 |
| Hauteur utile pour tiroirs | 800 mm |
| Largeur utile des tiroirs en G | 36 |
| Epaisseur du matériau | 1,2 mm |
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 200 kg |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % |
| Extraction tiroir | Sécurité antibasculement |
| Réglage en hauteur au pas | 25 mm |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Attribut des noms de produit | 36×24G |
| Type de produit | Armoire à outils |