

Garant GRIDLINE

Armoire roulante avec tiroirs 75 kg, 20×20G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 685/4A**Données de commande**

N° commande	930515 685/4A
GTIN	4067263101086
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:****Complète avec tiroirs 20×20G.**

Armoire roulante en 24×24G avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes Ø 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, roues directrices avec blocage. Avec rebord surélevé sur 4 côtés, tapis en caoutchouc strié et poignées bimatière en Haptoprene. Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs. Caisson à fermeture centralisée par serrure à cylindre.

Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles. Tiroirs avec découpes pour accueillir des parois de séparation à fentes au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).

Avec **déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main** – empêche toute ouverture des tiroirs pendant le transport. Indispensable pour toutes les armoires roulantes.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Description technique

Surface utile de tiroir en G	20×20
Avec rebord	oui
Nombre de portes	0
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Hauteur utile pour tiroirs	400 mm
Hauteur utile	400 mm
Poids	76 kg
Bandage ne laissant pas de traces	oui
Hauteur caisson de tiroirs	500 mm
Nombre de plateaux coulissants	0
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Caisson supérieur ouvert	non
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Profondeur	600 mm
Hauteur utile caisson de tiroirs	400 mm
Nombre de tiroirs	4
Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Ø roue	125 mm
Charge admissible max.	600 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Largeur utile des tiroirs en G	20
Largeur	600 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
ComfortClose	non
Hauteur	685 mm
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Epaisseur du matériau	1,2 mm

Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20x20G
Type de produit	Armoires roulantes