

## HEDI

### Enrouleur de câble plastique, Type: 25V



#### Données de commande

N° commande	081125 25V
GTIN	4003644013258
Classe d'article	08B

#### Description

**Exécution:**

Les enrouleurs de câbles Hedi® sont synonymes de qualité "Made in Germany" et de longévité. Le corps de l'enrouleur est spécialement conçu pour un guidage de câble optimisé. L'interrupteur d'arrêt de rotation intégré empêche toute rotation accidentelle de l'enrouleur. Tous les enrouleurs de câbles sont équipés de disjoncteurs thermiques. Pour utilisation dans des environnements secs.

**Fonctionnement:**

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de  $\varnothing < 12$  mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l'eau.

Indice de protection IP: IP 20

Puissance nominale déroulé: 3500 (16 A) W

Classe de câble: H05VV-F

Conception du câble: 3G1,5

Matériau câble: PVC rouge

Longueur câble: 25 m

Nombre de prises: 4

#### Description technique

Conception du câble	3G1,5
Matériau câble	PVC rouge
Type	25V
Longueur câble	25 m
Tension	250 V
Puissance nominale déroulé	3500 (16 A) W
Classe de câble	H05VV-F
Indice de protection IP	IP 20
Nombre de prises	4
Matériau boîtier	Plastique
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Système de diagnostic disponible	non
Type de produit	Enrouleurs de câble