

Garant**Lame HSS, largeur $a_p = 2,2$ mm, $\varnothing D$ / nombre de dents Z: 63/4mm****Données de commande**

N° commande	218442 63/4
GTIN	4045197534125
Classe d'article	21P

Description**Exécution:**

Système de fraises à tronçonner hautes performances avec composition variable : collerette et **lame économique en acier** ou collerette et **lame en HSS thermorésistant de haute précision**.

Utilisation:

Pour le rainurage et le tronçonnage. Pour une répétabilité élevée dans la fabrication en série, utiliser de préférence une lame en HSS.

Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.

Remarque(s):

Fraise 3 tailles/à tronçonner jusqu'à $\varnothing D = 200$ mm disponible.

Lames de rechange en HSS disponibles comme accessoires.

Description technique

Jeu de vis de fixation	219985
Plaquette adaptée	XC.. 1119
\varnothing dents D_c	63 mm

Nombre de dents Z	4
Type de queue	avec alésage
Type d'outils	HSS
Type de produit	Fraises 3 tailles

Accessoires

Jeu de vis de fixation 10 pièces	219985
----------------------------------	--------