

Adaptateur de charge USB, Type: 2



Données de commande

N° commande	081149 2
GTIN	4008496066162
Classe d'article	08C

Description

Exécution:

- **Puissance totale: 38 W pour une charge optimisée et rapide**
- **Dernière technologie GN**
- **Tendance technologique: Power Delivery et Quick Charge pour une charge rapide et intelligente**
- **Entrée c.a.: 100-240 V ~ 1,0 A 50-60 Hz**
- **1x port USB Type-C: 5 V/3 A; 9 V/2,22 A; 12 V/1,67 A (20 W max.)**
- **1x port USB-A QC: 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A (max. 18 W)**
- **Chargement simultané de 2 appareils maximum**
- **Extrêmement léger, très pratique et compact**
- **Design moderne et de haute qualité**
- **Qualité VARTA éprouvée et garantie**

Description technique

Nombre d'emplacements de charge pour USB	2
Tension nominale	100 - 240 V
Longueur	80 mm

Fiche technique

Hauteur	195 mm
Fréquence secteur	50 - 60 Hz
Nombre maximal d'emplacements de charge	2
Largeur	35 mm
Référence fabricant	VARTA Speed Charger 38 W
Type de produit	Chargeurs