

**Garant****Lame HSS, largeur ap = 2,2 mm, Ø D / nombre de dents Z: 100/8mm**

## Données de commande

N° commande	218442 100/8
GTIN	4045197534149
Classe d'article	21P

## Description

### Exécution:

Système de fraises à tronçonner hautes performances avec composition variable : collerette et **lame économique en acier** ou collerette et **lame en HSS thermorésistant de haute précision**.

### Utilisation:

Pour le rainurage et le tronçonnage. Pour une répétabilité élevée dans la fabrication en série, utiliser de préférence une lame en HSS.

### Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.

### Remarque(s):

Fraise 3 tailles/à tronçonner jusqu'à Ø D = 200 mm disponible.

Lames de rechange en HSS disponibles comme accessoires.

## Description technique

Ø dents D <sub>c</sub>	100 mm
Jeu de vis de fixation	219985
Plaquette adaptée	XC.. 1119

Nombre de dents Z	8
Type de queue	avec alésage
Type d'outils	HSS
Type de produit	Fraises 3 tailles

---

## Accessoires

Jeu de vis de fixation 10 pièces	219985
----------------------------------	--------