

## Garant

### Porte-outils cylindrique sans A.I., Queue Weldon, Pour Ø tête de coupe D: 25mm



#### Données de commande

N° commande	210555 25
GTIN	4045197522672
Classe d'article	21Z

#### Description

##### Exécution:

Porte-outils rectifié avec précision pour fraises avec filetage GARANT TopCut.

**Précision de concentricité du système  $\leq 10 \mu\text{m}$**  grâce à la combinaison d'une face plane et conique.

##### Remarque(s):

**Profondeur de fraisage maximale** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = voir dimensions fraises avec filetage: 210050 – 210410.

Clé de serrage = 219987.

Embout pour clé dynamométrique = 219986.

Réduire les données technologiques pour les grandes longueurs de col d'outil.

#### Description technique

Long. utile $L_1$	62 mm
Ø ext. $d_1$	24,8 mm
Pour Ø tête de coupe D	25 mm
Couple de serrage recommandé	35 Nm
Longueur totale L	120 mm
Ø queue $D_s$	25 mm
Série	TopCut
Support	Queue Weldon

Type de produit

Mandrins pour fraises à queue filetée