

Garant

Porte-outils carbure monobloc conique, long, Queue cylindrique, Pour Ø tête de coupe D: 16mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 210570 16 |
| GTIN | 4045197522788 |
| Classe d'article | 21Z |

Description

Exécution:

Porte-outils rectifié avec précision pour fraises avec filetage GARANT TopCut.

Précision de concentricité du système $\leq 10 \mu\text{m}$ grâce à la combinaison d'une face plane et conique.

Sans méplat de serrage (pour UGV). **Tolérance = h6.**

Remarque(s):

Profondeur de fraisage maximale = $L_1 + l$; l = voir dimensions fraises avec filetage: 210050 – 210410.

Clé de serrage = 219987.

Embout pour clé dynamométrique = 219986.

Réduire les données technologiques pour les longues saillies d'outil.

Description technique

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ø queue D ₅ h6 | 25 mm |
| Long. utile L ₁ | 103 mm |
| Pour Ø tête de coupe D | 16 mm |
| Ø ext. d ₁ | 15,8 mm |
| Couple de serrage recommandé | 15 Nm |
| Longueur totale L | 170 mm |
| Série | TopCut |
| Support | Queue cylindrique |

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Arrosage interne | oui |
| Type de produit | Mandrins pour fraises à queue fileté |