

HEDI**Enrouleur de câble plastique, Type: 50R****Données de commande**

N° commande	081125 50R
GTIN	4003644013449
Classe d'article	08B

Description**Exécution:**

Les enrouleurs de câbles Hedi® sont synonymes de qualité "Made in Germany" et de longévité. Le corps de l'enrouleur est spécialement conçu pour un guidage de câble optimisé. L'interrupteur d'arrêt de rotation intégré empêche toute rotation accidentelle de l'enrouleur. Tous les enrouleurs de câbles sont équipés de disjoncteurs thermiques. Avec couvercles à fermeture automatique. Pour une utilisation **de brève durée** à l'extérieur. Conforme à DGUV I 203-005 (anciennement BGI 600).

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing < 12$ mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l'eau.

IP44: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing > 1$ mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Indice de protection IP: IP 44

Puissance nominale déroulé: 3500 (16 A) W

Classe de câble: H05RR-F

Conception du câble: 3G1,5

Matériau câble: Caoutchouc

Longueur câble: 50 m

Nombre de prises: 3

Description technique

Longueur câble	50 m
Classe de câble	H05RR-F
Tension	250 V
Puissance nominale déroulé	3500 (16 A) W
Conception du câble	3G1,5
Matériau câble	Caoutchouc
Type	50R
Indice de protection IP	IP 44
Nombre de prises	3
Matériau boîtier	Plastique
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Système de diagnostic disponible	oui
Type de produit	Enrouleurs de câble