

Garant
Porte-outils carbure monobloc conique, long, Queue cylindrique, Pour Ø tête de coupe D: 25mm

Données de commande

N° commande	210570 25
GTIN	4045197557841
Classe d'article	21Z

Description
Exécution:

Porte-outils rectifié avec précision pour fraises avec filetage GARANT TopCut.

Précision de concentricité du système $\leq 10 \mu\text{m}$ grâce à la combinaison d'une face plane et conique.

Sans méplat de serrage (pour UGV). **Tolérance = h6.**

Remarque(s):

Profondeur de fraisage maximale = $L_1 + l$; l = voir dimensions fraises avec filetage: 210050 – 210410.

Clé de serrage = 219987.

Embout pour clé dynamométrique = 219986.

Réduire les données technologiques pour les longues saillies d'outil.

Description technique

Long. utile L_1	148 mm
Ø ext. d_1	24,8 mm
Ø queue D_s h6	32 mm
Pour Ø tête de coupe D	25 mm
Couple de serrage recommandé	35 Nm
Longueur totale L	210 mm
Série	TopCut
Support	Queue cylindrique

Arrosage interne	oui
Type de produit	Mandrins pour fraises à queue fileté