

**Garant****Fraises 3 tailles avec collerette Largeur ap 5 mm, Ø D: 50mm****Données de commande**

N° commande	218562 50
GTIN	4045197462411
Classe d'article	210

**Description****Exécution:**

Fraises 3 tailles en acier spécial robuste pour une réduction des vibrations.

**Utilisation:**

Pour le rainurage et l'entaillage. Pour fond de rainure plan ou non.

**Pièce(s) de rechange:**

219949 (TX9; 2,0 Nm).

**Remarque(s):**

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,2** avec l'embout **674252 réf. IP9**.

Fraise 3 tailles jusqu'à Ø D = 200 mm disponible.

**Description technique**

Ø dents $D_c$	50 mm
Plaquette adaptée	SNHX
Nombre de dents effectif $Z_{eff}$	2
Profondeur d'entaille max. $a_{e\ max}$	8,5 mm

Longueur de col L <sub>1</sub>	15 mm
Ø col d <sub>1</sub>	32 mm
Longueur totale L <sub>tot</sub>	50 mm
Ø fixation	16 mm
Nombre de plaquettes	4
Type de queue	avec alésage
Arrosage interne	non
Changement d'outil	PowerCard
Code ISO plaquette	SN.. 1103
Jeu de vis pour plaquettes	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Type de produit	Fraises 3 tailles

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219949
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 9IP	674252 9IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,2 Nm	211750 2,2