

Garant
Porte-outils cylindrique sans A.I., Queue Weldon, Pour Ø tête de coupe D: 10mm

Données de commande

N° commande	210555 10
GTIN	4045197522634
Classe d'article	21Z

Description
Exécution:

Porte-outils rectifié avec précision pour fraises avec filetage GARANT TopCut.

Précision de concentricité du système $\leq 10 \mu\text{m}$ grâce à la combinaison d'une face plane et conique.

Remarque(s):

Profondeur de fraisage maximale = $L_1 + l$; l = voir dimensions fraises avec filetage: 210050 – 210410.

Clé de serrage = 219987.

Embout pour clé dynamométrique = 219986.

Réduire les données technologiques pour les grandes longueurs de col d'outil.

Description technique

Long. utile L_1	24 mm
Ø ext. d_1	9,8 mm
Pour Ø tête de coupe D	10 mm
Couple de serrage recommandé	5 Nm
Longueur totale L	75 mm
Ø queue D_s	16 mm
Série	TopCut
Support	Queue Weldon

Type de produit

Mandrins pour fraises à queue filetée