

Garant**Fraise à dresser à 90° GARANT Softcut®, avec alésage, Ø D / Z_{eff}: 40/4mm**

Données de commande

N° commande	215579 40/4
GTIN	4045197455314
Classe d'article	210

Description

Exécution:

Fraises à surfacer-dresser de précision avec pas différentiel pour fonctionnement très doux, précision et coupe optimale. **Nouvelle génération** des fraises à surfacer-dresser à plaquettes hautes performances **avec géométrie permettant une réduction de l'effort de coupe pour une utilisation MTC** dans des **conditions instables** ou **pour utilisation sur broche à faible puissance**.

Utilisation:

Pour le dressage à grandes profondeurs, même dans la masse. Utilisation universelle dans tous les aciers ainsi que dans les aciers inoxydables.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219826 (8IP ; 2,2 Nm).

Remarque(s):

En cas d'utilisation de plaquettes avec un rayon supérieur à 2 mm, l'assise doit être modifiée. Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,2** avec l'embout **674252 réf. 8IP**.

Ne pas utiliser pour le fraisage en plongée oblique et par interpolation!

En cas d'utilisation de plaquettes avec un rayon supérieur à 2 mm, l'assise doit être modifiée.

Description technique

Ø fixation	16 mm
Nombre de dents effectif Z _{eff}	4

Longueur totale L_{tot}	55 mm
Plaquette adaptée	AP.. 1335..
Jeu de vis pour plaquettes	219826 (8IP; 2,2 Nm)
\varnothing dents D_c	40 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	39,5 mm
Série	Softcut®
Nombre de plaquettes	16
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	MTC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,2 Nm	211750 2,2
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219826
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP