

Yale

Vérin universel YS, Pression / Levage (t / mm): 10/150



Données de commande

N° commande	086060 10/150
GTIN	4025092150088
Classe d'article	08Y

Description

Exécution:

Tous les éléments de montage et mobiles sont conformes à la **série de normes métriques**, ce qui facilite considérablement les travaux de montage et d'entretien ainsi que l'achat de pièces de rechange. **100 % compatibles** avec tous les systèmes hydrauliques courants de 700 bars.

Les vérins universels se caractérisent par une **excellente résistance aux charges latérales**, sont munis d'un ressort de rappel et d'un seul raccord avec raccord rapide.

Utilisation:

Pour tous les travaux sous pression impliquant une force élevée et un encombrement réduit. Idéals pour l'utilisation dans des dispositifs et des presses d'atelier grâce au filetage de fixation métrique en série. **Utilisable dans toutes les positions.**

Livraison:

Avec raccord de pression 3/8 NPT. Les outils sont livrés prêts à l'emploi, avec manchon d'accouplement, raccord de pression en acier trempé et filetage de fixation, mais **sans** câbles ni adaptateurs.

Remarque(s):

Les systèmes fermés sont prémontés, remplis et purgés en usine.

Pompes manuelles hydrauliques, voir 086050, flexibles hydrauliques 086081, manomètres 086087.

Description technique

Force maximale	100 kN
Course	150 mm
Volume d'huile	218 ml
Ø extérieur vérin	57 mm
Poids	4,1 kg
Hauteur piston rentré	250 mm
Type de produit	Vérin hydraulique

Accessoires

Flexible hydraulique HCC avec montage / remplissage en usine Longueur 2 m	086081 2
Pompe manuelle hydraulique HPS Nombre de marches / volume du réservoir 2/2 l	086050 2/2
Flexible hydraulique HCC avec montage / remplissage en usine Longueur 6 m	086081 6
Pompe manuelle hydraulique HPS Nombre de marches / volume du réservoir 2/0,7 l	086050 2/0,7
Pompe manuelle hydraulique HPS Nombre de marches / volume du réservoir 2/4 l	086050 2/4
Flexible hydraulique HCC avec montage / remplissage en usine Longueur 1 m	086081 1
Flexible hydraulique HCC avec montage / remplissage en usine Longueur 3 m	086081 3
Pompe manuelle hydraulique HPS Nombre de marches / volume du réservoir 1/0,7 l	086050 1/0,7