

**HEDI****Enrouleur de câble plastique, Type: 40N****Données de commande**

N° commande	081125 40N
GTIN	4003644014132
Classe d'article	08B

**Description****Exécution:**

Les enrouleurs de câbles Hedi® sont synonymes de qualité "Made in Germany" et de longévité. Le corps de l'enrouleur est spécialement conçu pour un guidage de câble optimisé. L'interrupteur d'arrêt de rotation intégré empêche toute rotation accidentelle de l'enrouleur. Tous les enrouleurs de câbles sont équipés de disjoncteurs thermiques. Avec couvercles à fermeture automatique. Pour une utilisation **permanente** à l'extérieur. Conforme à DGUV I 203-005 (anciennement BGI 600).

**Fonctionnement:**

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de  $\varnothing < 12$  mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l'eau.

IP44: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de  $\varnothing > 1$  mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Indice de protection IP: IP 44

antichocs et protection contre les projections d'eau: Catégorie 2 (K2) suivant BGI

Puissance nominale déroulé: 3500 (16 A) W

Classe de câble: H07RN-F

Conception du câble: 3G1,5

Matériau câble: Néoprène

Longueur câble: 40 m

Nombre de prises: 3

---

**Description technique**

Conception du câble	3G1,5
Classe de câble	H07RN-F
Longueur câble	40 m
Tension	250 V
Puissance nominale déroulé	3500 (16 A) W
Matériau câble	Néoprène
Type	40N
Indice de protection IP	IP 44
antichocs et protection contre les projections d'eau	Catégorie 2 (K2) suivant BGI
Matériau boîtier	Plastique
Nombre de prises	3
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Système de diagnostic disponible	oui
Type de produit	Enrouleurs de câble