



Fraise à surfacer / dresser NEODO, Queue Weldon, Ø DC / nombre de dents Z: 25/3mm



Données de commande

N° commande	225751 25/3
GTIN	7291075481631
Classe d'article	19D

Description

Exécution:

Système de fraisage hautement efficace pour le surfacage et le fraisage d'épaulements à 90°. Pour l'ébauche et la pré-finition, notamment de l'acier et de la fonte. Economique grâce aux 8 arêtes de coupe par plaquette. Logement de plaquette extrêmement stable en queue d'aronde.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Description technique

Ø queue D _s h6	25 mm
Ø dents D _c	25 mm
Nombre de dents Z	3
Longueur totale L _{tot}	95 mm
Profondeur de coupe max. a _{p max}	5 mm
Longueur de col L ₁	35 mm
Plaquette adaptée	SZ.U0804..
Série	NEODO
Référence fabricant	S890 ESZ D25-3-W25-R08
Type de queue	Queue Weldon

Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces Type 3	229696 3
---	----------