


SZMU 080408PNRMM, IC5600, Type: ST900

Données de commande

N° commande	225800 ST900
GTIN	7291075460438
Classe d'article	19A

Description
Exécution:

Plaquette double face avec 8 arêtes de coupe hélicoïdales. Géométrie de coupe spéciale pour une coupe douce afin de réduire la consommation d'énergie pendant l'usinage.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p,max} = 5,0$ mm.

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Avance f_z par dent	0,25 mm
Série	NEODO
Type	ST900
Géométrie	PNR-MM
Référence fabricant	S890 SZMU 080408PNRMM IC5600
Code ISO plaquette	SZMU 080408PNRMM

Nuance	IC5600
Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	200 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	170 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	150 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	140 m/min	P
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		