



Fraises 3 tailles HELISLOT sans bride, Ø DC / Zeff: 125/14mm



Données de commande

N° commande	227722 125/14
GTIN	7291075430790
Classe d'article	19D

Description

Exécution:

Usinage économique de rainures et de rainures en T. Différentes largeurs de fente avec une seule taille de plaquette grâce au concept de logement de plaquette avec dents décalées. Plaquettes carrées avec angle de coupe positif pour un usinage efficace et en douceur. Sécurité de processus élevée grâce à l'optimisation de l'appui de plaquette dans son logement.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Description technique

Nombre de plaquettes	14
Ø fixation	40 mm
Série	HELISLOT
Ø dents D_c	125 mm
Longueur totale L_{tot}	14 mm
Profondeur d'entaille max. $a_{e\ max}$	34 mm

Nombre de dents effectif Z_{eff}	14
Largeur de rainure a_p	10 mm
Référence fabricant	SDN D125-10-40-XN09
Type de queue	avec alésage
Type de produit	Fraises 3 tailles

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 5 pièces Type 3	229695 3
--	----------