



## Fraises 3 tailles HELISLOT sans bride, Ø DC / Zeff: 160/18mm



### Données de commande

N° commande	227722 160/18
GTIN	7291075430806
Classe d'article	19D

### Description

#### Exécution:

Usinage économique de rainures et de rainures en T. Différentes largeurs de fente avec une seule taille de plaquette grâce au concept de logement de plaquette avec dents décalées. Plaquettes carrées avec angle de coupe positif pour un usinage efficace et en douceur. Sécurité de processus élevée grâce à l'optimisation de l'appui de plaquette dans son logement.

#### Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

### Description technique

Nombre de dents effectif $Z_{eff}$	18
Nombre de plaquettes	18
Ø fixation	40 mm
Série	HELISLOT
Longueur totale $L_{tot}$	14 mm
Profondeur d'entaille max. $a_{e\ max}$	51 mm

Ø dents $D_c$	160 mm
Largeur de rainure $a_p$	10 mm
Référence fabricant	SDN D160-10-40-XN09
Type de queue	avec alésage
Type de produit	Fraises 3 tailles

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 5 pièces Type 3	229695 3
--	----------