



Fraises 3 tailles HELISLOT sans bride, Ø DC / Zeff: 80/10mm



Données de commande

N° commande	227722 80/10
GTIN	7291075430776
Classe d'article	19D

Description

Exécution:

Usinage économique de rainures et de rainures en T. Différentes largeurs de fente avec une seule taille de plaquette grâce au concept de logement de plaquette avec dents décalées. Plaquettes carrées avec angle de coupe positif pour un usinage efficace et en douceur. Sécurité de processus élevée grâce à l'optimisation de l'appui de plaquette dans son logement.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Description technique

Ø dents D_c	80 mm
Profondeur d'entaille max. $a_{e\ max}$	20 mm
Ø fixation	27 mm
Longueur totale L_{tot}	14 mm
Nombre de plaquettes	10
Nombre de dents effectif Z_{eff}	10

Série	HELISLOT
Largeur de rainure a_p	10 mm
Référence fabricant	SDN D080-10-27-XN09
Type de queue	avec alésage
Type de produit	Fraises 3 tailles

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 5 pièces Type 3	229695 3
--	----------