

**Garant****Fraises 3 tailles avec collerette Largeur ap 6 mm, Ø D: 100mm****Données de commande**

N° commande	218564 100
GTIN	4045197462480
Classe d'article	210

**Description****Exécution:**

Fraises 3 tailles en acier spécial robuste pour une réduction des vibrations.

**Utilisation:**

Pour le rainurage et l'entaillage. Pour fond de rainure plan ou non.

**Pièce(s) de rechange:**

219950 (TX15; 2,2 Nm).

**Remarque(s):**

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,2** avec l'embout **674252 réf.**

**IP15.**

Fraise 3 tailles jusqu'à Ø D = 200 mm disponible.

**Description technique**

Nombre de dents effectif $Z_{\text{eff}}$	5
Ø fixation	27 mm
Plaquette adaptée	SNHX
Ø col $d_1$	48 mm

Ø dents $D_c$	100 mm
Profondeur d'entaille max. $a_{e \max}$	24,2 mm
Longueur totale $L_{\text{tot}}$	50 mm
Nombre de plaquettes	10
Type de queue	avec alésage
Arrosage interne	non
Changement d'outil	PowerCard
Code ISO plaquette	SN.. 1203
Jeu de vis pour plaquettes	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Type de produit	Fraises 3 tailles

## Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219950