



Fraises 3 tailles HELISLOT sans bride, Ø DC / Zeff: 100/10mm



Données de commande

N° commande	227714 100/10
GTIN	7291075335569
Classe d'article	19D

Description

Exécution:

Usinage économique de rainures et de rainures en T. Différentes largeurs de fente avec une seule taille de plaquette grâce au concept de logement de plaquette avec dents décalées. Plaquettes carrées avec angle de coupe positif pour un usinage efficace et en douceur. Sécurité de processus élevée grâce à l'optimisation de l'appui de plaquette dans son logement.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Description technique

Ø dents D_c	100 mm
Largeur de rainure a_p	14 mm
Profondeur d'entaille max. $a_{e\ max}$	23 mm
Nombre de dents effectif Z_{eff}	10
Nombre de plaquettes	10
Ø fixation	32 mm

Longueur totale L _{tot}	18 mm
Série	HELISLOT
Référence fabricant	SDN D100-14-32-XN13
Type de queue	avec alésage
Type de produit	Fraises 3 tailles

Accessoires

Vis de serrage Type 1	229697 1
-----------------------	----------