



Fraises 3 tailles HELISLOT sans bride, Ø DC / Zeff: 125/12mm



Données de commande

N° commande	227714 125/12
GTIN	7291075335576
Classe d'article	19D

Description

Exécution:

Usinage économique de rainures et de rainures en T. Différentes largeurs de fente avec une seule taille de plaquette grâce au concept de logement de plaquette avec dents décalées. Plaquettes carrées avec angle de coupe positif pour un usinage efficace et en douceur. Sécurité de processus élevée grâce à l'optimisation de l'appui de plaquette dans son logement.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Description technique

Largeur de rainure a_p	14 mm
Ø dents D_c	125 mm
Profondeur d'entaille max. $a_{e \max}$	33 mm
Ø fixation	40 mm
Série	HELISLOT
Nombre de plaquettes	12

Longueur totale L_{tot}	18 mm
Nombre de dents effectif Z_{eff}	12
Référence fabricant	SDN D125-14-40-XN13
Type de queue	avec alésage
Type de produit	Fraises 3 tailles

Accessoires

Vis de serrage Type 1	229697 1
-----------------------	----------