

**TPKR 100304PDR-HM, IC830, Type: INOX****Données de commande**

N° commande	226508 INOX
GTIN	7291075313871
Classe d'article	19A

Description**Exécution:**

Plaquette trigone avec 3 arêtes de coupe hélicoïdales. Coupe positive axiale et radiale. Pour un usinage efficace et précis d'épaulements à 90°.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Code ISO plaquette	TPKR 100304PDR-HM
Série	HELI3MILL
Nombre de changements/dents	3
Avance f_z	0,1 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Géométrie	PDR-HM

Référence fabricant	HM390 TPKR 100304PDRHM IC830
Nuance	IC830
Type d'outils	HM
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	110 m/min	M
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		