


**SZMU 080408PNTR, IC5100, Type: GG****Données de commande**

N° commande	225808 GG
GTIN	7291075460421
Classe d'article	19A

Description**Exécution:**

Plaquette double face avec 8 arêtes de coupe hélicoïdales. Géométrie de coupe spéciale pour une coupe douce afin de réduire la consommation d'énergie pendant l'usinage.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p,max} = 5,0$ mm.

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Type	GG
Rayon d'angle	0,8 mm
Avance f_z par dent	0,25 mm
Série	NEODO
Epaisseur plaquette E	4,76 mm
Géométrie	PNTR

Référence fabricant	S890 SZMU 080408PNTR IC5100
Code ISO plaquette	SZMU 080408PNTR
Nuance	IC5100
Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
GG	adaptée	300 m/min	K
GGG	moyennement adaptée	240 m/min	K
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		