

**DNMG 150608, Nuance: IC6025****Données de commande**

N° commande	250810 IC6025
GTIN	7291075305104
Classe d'article	26B

Description**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Brise-copeaux	M3M
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	4
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Application principale	M
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,17 - 0,5 mm/tr

Rayon d'angle	0,8 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 230 m/min
Nuance	IC6025
Type d'outils	HM
Référence fabricant	DNMG 150608-M3M IC6025
Type de produit	Plaquette pour tournage