

**VNMG 160408, Nuance: IC6025****Données de commande**

N° commande	251851 IC6025
GTIN	7291075307092
Classe d'article	26B

**Description****Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

**Description technique**

Nombre de changements/dents	4
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,07 - 0,3 mm/tr
Nuance	IC6025
Brise-copeaux	M3M
Prof. coupe $a_p$	0,4 - 2,5 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 230 m/min
Application principale	M

Code ISO plaquette	VNMG 160408
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	HM
Rayon d'angle	0,8 mm
Référence fabricant	VNMG 160408-M3M IC6025
Type de produit	Plaquette pour tournage