


**WNMG 080408, Nuance: IC6015****Données de commande**

N° commande	252121 IC6015
GTIN	7291075306088
Classe d'article	26B

**Description****Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

**Description technique**

Code ISO plaquette	WNMG 080408
Application principale	M
Nombre de changements/dents	6
Avance f	0,17 - 0,5 mm/tr
Brise-copeaux	M3M
Nuance	IC6015
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	140 - 300 m/min
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 4 mm
Rayon d'angle	0,8 mm

Classement finition/ébauche	Finition
Condition de coupe	Continue
Type d'outils	HM
Référence fabricant	WNMG 080408-M3M IC6015
Type de produit	Plaquette pour tournage