


WNMG 080404, Nuance: IC6015

Données de commande

N° commande	251990 IC6015
GTIN	7291075336726
Classe d'article	26B

Description
Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Condition de coupe	Continue
Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 300 m/min
Brise-copeaux	F3M
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Nuance	IC6015
Prof. coupe a_p	0,1 - 1,5 mm
Code ISO plaquette	WNMG 080404
Rayon d'angle	0,4 mm

Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	6
Application principale	M
Référence fabricant	WNMG 080404-F3M IC6015
Type de produit	Plaquette pour tournage