



Fraise à dresser HELI3MILL, avec alésage, Ø DC / nombre de dents Z: 80/6mm



Données de commande

N° commande	226490 80/6
GTIN	7291075313062
Classe d'article	19D

Description

Exécution:

Système fiable de fraisage à dresser pour un large éventail d'applications. Deux tailles système disponibles avec longueurs d'arêtes de coupe de 10 et 15 mm. Les plaquettes trigones avec appui optimal dans le logement garantissent de véritables épaulements à 90°. Idéal pour les opérations de fraisage-alésage par interpolation et de ramping.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Description technique

Ø D ₃	75,6 mm
Ø fixation	27 mm
Perçage par interpolation Ø D _{max}	159 mm
Nombre de dents Z	6
Perçage par interpolation Ø D _{min}	155 mm
Ø dents D _c	80 mm

Série	HELI3MILL
Longueur totale L_{tot}	50 mm
Perçage par interpolation a_p	3,7 mm
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	833,9 mm
Angle de plongée oblique α_{max}	0,9 degré
Référence fabricant	HM390 FTD D080-6-27-15
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces Type 2	229696 2
---	----------