



Fraises 3 tailles HELISLOT à bride, Ø DC / Zeff: 200/8mm



Données de commande

N° commande	227712 200/8
GTIN	7291075311266
Classe d'article	19D

Description

Exécution:

Usinage économique de rainures et de rainures en T. Différentes largeurs de fente avec une seule taille de plaquette grâce au concept de logement de plaquette avec dents décalées. Plaquettes carrées avec angle de coupe positif pour un usinage efficace et en douceur. Sécurité de processus élevée grâce à l'optimisation de l'appui de plaquette dans son logement.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Description technique

Longueur totale L_{tot}	63 mm
Nombre de dents effectif Z_{eff}	8
Ø fixation	40 mm
Nombre de plaquettes	16
Série	HELISLOT
Profondeur d'entaille max. $a_{e\ max}$	53 mm

Ø dents D_c	200 mm
Largeur de rainure a_p	20 mm
Référence fabricant	FDN D200-20-40-XN13
Type de queue	avec alésage
Type de produit	Fraises 3 tailles

Accessoires

Vis de serrage Type 1	229697 1
-----------------------	----------