



Fraises 3 tailles HELISLOT sans bride, Ø DC / Zeff: 125/6mm



Données de commande

N° commande	227714 125/6
GTIN	7291075335583
Classe d'article	19D

Description

Exécution:

Usinage économique de rainures et de rainures en T. Différentes largeurs de fente avec une seule taille de plaquette grâce au concept de logement de plaquette avec dents décalées. Plaquettes carrées avec angle de coupe positif pour un usinage efficace et en douceur. Sécurité de processus élevée grâce à l'optimisation de l'appui de plaquette dans son logement.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Description technique

Nombre de plaquettes	12
Ø fixation	40 mm
Série	HELISLOT
Largeur de rainure a_p	16 mm
Nombre de dents effectif Z_{eff}	6
Ø dents D_c	125 mm

Longueur totale L_{tot}	20 mm
Profondeur d'entaille max. $a_{e\ max}$	33 mm
Référence fabricant	SDN D125-16-40-XN13
Type de queue	avec alésage
Type de produit	Fraises 3 tailles

Accessoires

Vis de serrage Type 1	229697 1
-----------------------	----------