



Fraises 3 tailles HELISLOT à bride, Ø DC / Zeff: 80/5mm



Données de commande

N° commande	227720 80/5
GTIN	7291075430899
Classe d'article	19D

Description

Exécution:

Usinage économique de rainures et de rainures en T. Différentes largeurs de fente avec une seule taille de plaquette grâce au concept de logement de plaquette avec dents décalées. Plaquettes carrées avec angle de coupe positif pour un usinage efficace et en douceur. Sécurité de processus élevée grâce à l'optimisation de l'appui de plaquette dans son logement.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Description technique

Nombre de dents effectif Z_{eff}	5
Longueur totale L_{tot}	40 mm
Nombre de plaquettes	10
Série	HELISLOT
Ø dents D_c	80 mm
Ø fixation	22 mm

Longueur de col L_1	27 mm
Profondeur d'entaille max. $a_{e \max}$	22,5 mm
Largeur de rainure a_p	12 mm
Référence fabricant	FDN D080-12-22-XN09
Type de queue	avec alésage
Type de produit	Fraise 3 tailles

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 5 pièces Type 3	229695 3
--	----------