



Fraises 3 tailles HELISLOT sans bride, Ø DC / Zeff: 125/7mm



Données de commande

N° commande	227722 125/7
GTIN	7291075430837
Classe d'article	19D

Description

Exécution:

Usinage économique de rainures et de rainures en T. Différentes largeurs de fente avec une seule taille de plaquette grâce au concept de logement de plaquette avec dents décalées. Plaquettes carrées avec angle de coupe positif pour un usinage efficace et en douceur. Sécurité de processus élevée grâce à l'optimisation de l'appui de plaquette dans son logement.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Description technique

Nombre de dents effectif Z_{eff}	7
Nombre de plaquettes	14
Longueur totale L_{tot}	16 mm
Profondeur d'entaille max. $a_{e\ max}$	34 mm
Ø dents D_c	125 mm
Série	HELISLOT

Ø fixation	40 mm
Largeur de rainure a _p	12 mm
Référence fabricant	SDN D125-12-40-XN09
Type de queue	avec alésage
Type de produit	Fraises 3 tailles

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 5 pièces Type 3	229695 3
--	----------