

Garant**Fraises 3 tailles avec collerette Largeur ap 16 mm, Ø D: 125mm****Données de commande**

N° commande	218569 125
GTIN	4045197530660
Classe d'article	210

Description**Exécution:**

Fraises 3 tailles en acier spécial robuste pour une réduction des vibrations.

Utilisation:

Pour le rainurage et l'entaillage. Pour fond de rainure plan ou non.

Pièce(s) de rechange:

219983 (TX15; 2,2 Nm).

Attention:

Pour obtenir un fond de rainure plan, il est nécessaire d'utiliser des plaquettes neutres, à gauche et à droite, la plaquette neutre étant montée sur la rangée d'assises de plaquette centrale.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 2,2 avec l'embout 674252 réf. IP15.

Fraise 3 tailles jusqu'à Ø D = 200 mm disponible.

Description technique

Ø col d ₁	70 mm
----------------------	-------

Ø fixation	40 mm
Longueur totale L_{tot}	50 mm
Plaquette adaptée	SNHX
Profondeur d'entaille max. $a_{e\ max}$	23,7 mm
Nombre de dents effectif Z_{eff}	4
Ø dents D_c	125 mm
Nombre de plaquettes	12
Type de queue	avec alésage
Arrosage interne	non
Changement d'outil	PowerCard
Code ISO plaquette	SN.. 1207
Jeu de vis pour plaquettes	219984 (IP15; 2,2 Nm)
Type de produit	Fraises 3 tailles

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,2 Nm	211750 2,2
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219983
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219984
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP