

Garant**Fraises 3 tailles avec collerette Largeur ap 14 mm, Ø D: 80mm****Données de commande**

N° commande	218568 80
GTIN	4045197530592
Classe d'article	210

Description**Exécution:**

Fraises 3 tailles en acier spécial robuste pour une réduction des vibrations.

Utilisation:

Pour le rainurage et l'entaillage. Pour fond de rainure plan ou non.

Pièce(s) de rechange:

219983 (TX15; 2,2 Nm).

Attention:

Pour obtenir un fond de rainure plan, il est nécessaire d'utiliser des plaquettes neutres, à gauche et à droite, la plaquette neutre étant montée sur la rangée d'assises de plaquette centrale.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,2** avec l'embout **674252 réf. IP15**.

Fraise 3 tailles jusqu'à Ø D = 200 mm disponible.

Description technique

Ø dents D _c	80 mm
Plaquette adaptée	SNHX

Ø fixation	22 mm
Ø col d_1	40 mm
Longueur totale L_{tot}	50 mm
Profondeur d'entaille max. $a_{e\ max}$	20 mm
Nombre de dents effectif Z_{eff}	2
Longueur de col L_1	15 mm
Nombre de plaquettes	6
Type de queue	avec alésage
Arrosage interne	non
Changement d'outil	PowerCard
Code ISO plaquette	SN.. 1205
Jeu de vis pour plaquettes	219983 (IP15; 2,2 Nm)
Type de produit	Fraises 3 tailles

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219983
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,2 Nm	211750 2,2