

## HEDI

### Enrouleur de câble, tôle d'acier, Type: 50R



#### Données de commande

N° commande	081105 50R
GTIN	4003644004751
Classe d'article	08B

#### Description

**Exécution:**

Les enrouleurs de câbles Hedi® sont synonymes de qualité "Made in Germany" et de longévité. Le corps de l'enrouleur est spécialement conçu pour un guidage de câble optimisé. L'interrupteur d'arrêt de rotation intégré empêche toute rotation accidentelle de l'enrouleur. Tous les enrouleurs de câbles sont équipés de disjoncteurs thermiques. Pour utilisation dans des environnements secs.

**Fonctionnement:**

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de  $\varnothing < 12$  mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l'eau.

Indice de protection IP: IP 20

Puissance nominale déroulé: 3500 (16 A) W

Classe de câble: H05RR-F

Conception du câble: 3G1,5

Matériau câble: Caoutchouc

Longueur câble: 50 m

Nombre de prises: 4

#### Description technique

Conception du câble	3G1,5
Classe de câble	H05RR-F
Tension	250 V
Matériau câble	Caoutchouc
Puissance nominale déroulé	3500 (16 A) W
Longueur câble	50 m
Indice de protection IP	IP 20
Nombre de prises	4
Matériau boîtier	Tôle d'acier
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Système de diagnostic disponible	non
Type de produit	Enrouleurs de câble