

Yale

Flexible hydraulique de rechange HHC, Longueur: 2m



Données de commande

N° commande	086080 2
GTIN	4025092155380
Classe d'article	08Y

Description

Exécution:

Avec demi-coupleur 086085 réf. M1 (côté vérin) et filetage mâle 3/8-NPT (côté pompe). Ø extérieur 14 mm; Ø intérieur 6,3 mm (dimensions nominales); pression d'éclatement 2800 bars; rayon de courbure minimal R = 100 mm.

Tous les éléments de montage et mobiles sont conformes à la **série de normes métriques**, ce qui facilite considérablement les travaux de montage et d'entretien ainsi que l'achat de pièces de rechange. **100 % compatibles** avec tous les systèmes hydrauliques courants de 700 bars.

Remarque(s):

Les systèmes fermés sont prémontés, remplis et purgés en usine.

Description technique

Longueur	2 m
Type de produit	Accessoires hydrauliques