

Garant**SNHX 1102 neutre, Type: ST900**

Données de commande

N° commande	218571 ST900
GTIN	4045197655998
Classe d'article	21A

Description

Remarque(s):Valeurs indicatives d'utilisation pour a_e max.Pour largeur de rainure a_p : 4 mm

Nuance: HB7525

Avance f_z par dent: 0,08 mm

Chanfrein réalisable: 0,15 mm

Description technique

Avance f_z par dent	0,08 mm
Type	ST900
Chanfrein réalisable	0,15 mm
Nuance	HB7525
Code ISO plaquette	SNHX 1102
Type d'outils	Carbure

Epaisseur plan de travail	2,3 mm
Pour largeur de rainure a_p	4 mm
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage