



Plaquettes de coupe TANGGRIP TAG N-C, IC1010, Largeur de gorge w / Rayon d'angle R: 4/0,24mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 273626 4/0,24 |
| GTIN | 7291075213010 |
| Classe d'article | 26A |

Description

Exécution:

Brise-copeaux avec chanfrein de protection marqué. Premier choix pour ISO-P. Avances moyennes à élevées.

Utilisation:

Pour le tronçonnage de gorges.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 273610 – 273614.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Largeur de gorge w | 4 mm |
| Rayon d'angle R | 0,24 mm |
| Avance f | 0,1 - 0,3 mm/tr |
| Tolérance largeur gorge w | 0,04 mm |

| | |
|---|-----------------------------|
| Série | TANGGRIP-PL |
| Référence fabricant | TAG N4C IC1010 |
| Nombre de changements/dents | 1 |
| Type d'outils | HM |
| Profil de plaquette | neutre |
| Classement finition/ébauche | Finition |
| Application principale | P |
| Condition de coupe | Continue |
| Brise-copeaux | C |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 60 - 180 m/min |
| Nuance | IC1010 |
| Type de produit | Plaquettes pour tronçonnage |