



## Plaquettes de coupe TANGGRIP TAG N-MF, IC1010, Largeur de gorge w / Rayon d'angle R: 4/0,25mm



### Données de commande

N° commande	273632 4/0,25
GTIN	7291075325768
Classe d'article	26A

### Description

**Exécution:**

Brise-copeaux avec chanfrein de protection. Universel pour ISO-P et ISO-M. Pour avances moyennes.

**Utilisation:**

Pour le tronçonnage de gorges.

**Adapté(s) pour:**

Porte-plaquettes 273610 – 273614.

**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

### Description technique

Largeur de gorge w	4 mm
Rayon d'angle R	0,25 mm
Avance f	0,07 - 0,22 mm/tr

Tolérance largeur gorge w	0,05 mm
Série	TANGGRIP-PL
Référence fabricant	TAG N4MF IC1010
Nombre de changements/dents	1
Type d'outils	HM
Profil de plaquette	neutre
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	P
Application secondaire	M
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	MF
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 180 m/min
Nuance	IC1010
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage