



## Plaquettes de coupe TANGGRIP TAG N-LF, IC1030, Largeur de gorge w / Rayon d'angle R: 3,05/0,2mm



### Données de commande

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| N° commande      | 273640 3,05/0,2 |
| GTIN             | 7291075325638   |
| Classe d'article | 26A             |

### Description

**Exécution:**

Brise-copeaux positif. Coupe douce. Avances faibles.

**Utilisation:**

Pour le tronçonnage de gorges.

**Adapté(s) pour:**

Porte-plaquettes 273610 – 273614.

**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

### Description technique

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Largeur de gorge w        | 3,05 mm          |
| Rayon d'angle R           | 0,2 mm           |
| Tolérance largeur gorge w | 0,04 mm          |
| Avance f                  | 0,04 - 0,1 mm/tr |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Série   | TANGGRIP-PL                 |
| Référence fabricant                           | TAG N3LF IC1030             |
| Nombre de changements/dents                   | 1                           |
| Type d'outils                                 | HM                          |
| Profil de plaquette                           | neutre                      |
| Classement finition/ébauche                   | Finition                    |
| Application principale                        | P                           |
| Application secondaire                        | M                           |
| Condition de coupe                            | Fortement intermittente     |
| Brise-copeaux                                 | LF                          |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 60 - 180 m/min              |
| Nuance  | IC1030                      |
| Type de produit                               | Plaquettes pour tronçonnage |